


SPECIFICATION

1. 電氣範圍 Rating : AC 125V 4A 250V 2A
2. 接觸電阻 Contact R. : 20m Ω Max.
3. 絕緣電阻 Insulation R. : DC 500V 100M Ω Min.
4. 耐電壓 Dielectric Strength : AC 1500V 1 minute
5. 電氣壽命 Electrical Life : 20,000 make-and-break cycles at full load.



品號	01-690DB-RH	件號		圖號	
品名	PUSH-BUTTON SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1
修改日期	說明事項	版次	0	審核	LIU 設計
				製圖	LIU 日期 JUN.18.1998
					公差 ±0.2

PUSHBUTTON SWITCH - Foot Switch

TRIPLE POLE

