

UCSTAT WRIST STRAP

UC-WS1 ANTI-STATIC VELCRO WRIST STRAP

防靜電粘扣式手環

- Material : The conductive Velcro band is made of Nylon, and the interior surface is coated with conductive carbon.
- Grounding cord : 6' or 10' PU coil cord with a built-in one mega ohm resistor for safety.
- Band size : 2 cm x 23 cm.
- Color : Black.
- Resistivity : $10^{4-6}\Omega$.

- ▼ 材 料 : 導電粘扣帶由尼龍與導電原料加工而成。
- ▼ 接 地 線 : 6 尺與 10 尺 PU 卷線，內含 $1 \times 10^6 \Omega$ 電阻。
- ▼ 手環尺寸 : 2 cm x 23 cm。
- ▼ 顏 色 : 黑色。
- ▼ 電 阻 : $10^{4-6}\Omega$ 。



UC-WS2 ANTI-STATIC ELASTIC WRIST STRAP

防靜電固定鬆緊帶手環

- Material : The conductive elastic band is made of Nylon, and wove stainless steel / nickel fibers on interior surface, combined to insulate exterior surface.
- Grounding cord : 6' or 10' PU coil cord with one mega ohm resistor.
- Band size : 2 cm x 15 cm.
- Color : Dark blue.
- Band Resistivity : $< 50 \Omega$.

- ▼ 材 料 : 導電鬆緊帶由尼龍與導電纖維編織而成。
- ▼ 接 地 線 : 6 尺與 10 尺 PU 卷線，內含 $1 \times 10^6 \Omega$ 電阻。
- ▼ 手環尺寸 : 2 cm x 15 cm。
- ▼ 顏 色 : 深藍色。
- ▼ 腕帶電阻 : $< 50 \Omega$ 。



UC-WS2A ANTI-STATIC ADJUSTABLE ELASTIC WRIST STRAP

防靜電可調鬆緊帶手環

- Material : The conductive elastic band is made of polyester, and wove stainless steel / nickel fibers on interior surface, combined to insulate exterior surface.
- Grounding cord : 6' or 10' PU coil cord with one mega ohm resistor.
- Band size : 2 cm x 22 cm.
- Color : Light blue.
- Band Resistivity : $< 50 \Omega$.

- ▼ 材 料 : 導電鬆緊帶由聚酯與導電纖維編織而成。
- ▼ 接 地 線 : 6 尺與 10 尺 PU 卷線，內含 1×10^6 歐姆電阻。
- ▼ 手環尺寸 : 2 cm x 22 cm。
- ▼ 顏 色 : 淺藍色。
- ▼ 腕帶電阻 : $< 50 \Omega$ 。

