






DB 9F



RJ 12 JACK




RJ 12 OPEN JACK

- 1 ——— BLUE 蓝色
- 2 ——— YELLOW 黄色
- 3 ——— GREEN 绿色
- 4 ——— RED 红色
- 5 ——— BLACK 黑色
- 6 ——— WHITE 白色

编号	子件编码	子件名称	子件规格	长度	计量单位	基本用量(分子)	基本用量(分母)
1	51-AA219-0931	6-9PIN	色号5111A# 空白		PCS	1.0000	1.0000
2	51-FA219-9001	10P 支架	色号5111A#		PCS	1.0000	1.0000
3	W01-V370500	螺丝	装配5×37叉, 有凸点		PCS	2.0000	1.0000
4	E16-0109041	胶芯	DC9S NI 黑色胶芯(打端子式)		PCS	1.0000	1.0000
5	N03-3000002	正端	镀铜 见样品		PCS	6.0000	1.0000
6	N02-3000004	母端	镀铜 (DB头用)		PCS	6.0000	1.0000
7	52-DP010-0003	电子线	26#, PVC, 防火, OD1.0mm, 白色 1061	1M	M	0.0750	1.0000
8	52-DP011-0003	电子线	26#, PVC, 防火, OD1.0mm, 红色 1061	1M	M	0.0750	1.0000
9	52-DP013-0003	电子线	26#, PVC, 防火, OD1.0mm, 黄色 1061	1M	M	0.0750	1.0000
10	52-DP015-0003	电子线	26#, PVC, 防火, OD1.0mm, 绿色 1061	1M	M	0.0750	1.0000
11	52-DP016-0003	电子线	26#, PVC, 防火, OD1.0mm, 兰色 1061	1M	M	0.0750	1.0000
12	52-DP018-0003	电子线	26#, PVC, 防火, OD1.0mm, 黑色 1061	1M	M	0.0750	1.0000
13	53-AX003-0000	洗涤铜线	普通3U 铜线		毫米	114.0000	1.0000
14	B04-1100051	PE 光身袋	29.5*41CM*0.06		PCS	1.0000	25.0000
15	B03-A2A0093	A=A 纸箱	A=A 46*28*26CM 一般唛头		PCS	1.0000	500.0000
16	B04-2100550	PE 袋	冠志客供单 PC胶袋		PCS	1.0000	1.0000
17	B08-1090013	标签贴纸	冠志客供标签贴纸		PCS	1.0000	1.0000
18	B08-1000014	贴纸	绿底白字 ROHS贴纸 直径为1CM		PCS	521.0000	500.0000

UNITS: 單位 MM

SCALE: 比例



未标注公差  
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.XXX	±0.1
.XX	±0.2
.X	±0.5
X.	±1
ANGLES	±1°

**JA** 加賀實業股份有限公司  
JAMER INDUSTRIES CO., LTD.

TITLE: 名稱 6-9F转接头

DWG NO: 圖號 62-AC019-0901-07

CUST ITEM NO.: 客戶料號

CUST.: 客戶 10109

SIZE: 尺寸 A4 VER.: 版本 A

APPD.: 核準

CHKD.: 校對

DR.: 繪制 蔡平 2007/01/11