

Distributed by:

JAMECO[®]
ELECTRONICS

www.Jameco.com ♦ 1-800-831-4242

The content and copyrights of the attached
material are the property of its owner.

Jameco Part Number 949208


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
 VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 RELEASED FOR PUBLICATION
 FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG
 - - 2000
 ALL RIGHTS RESERVED.
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN
 © COPYRIGHT 2000 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

MATED WITH:
 PASSEND ZU:

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN			
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-				
PROJEKT NR.: EGLPC01017		A1	EG00-0870-01	15JUN2001	NG GF

CABLE WITH OVERMOULDED CONNECTOR
 KABEL MIT UMSPRITZEM STECKER

SIDE A: SOLDERING SIDE MALE PLUG
 SEITE A: LOETSEITE STIFTSTECKER



- ① CABLE-TYPE: PVC 3x 0.14mm² RAL7035
 KABELTYP: PVC 3x 0.14mm² RAL 7035
- ② CODING
 KODIERUNG
- ③ COLOR: RAL 7035 LIGHT-GRAY
 FARBE: RAL 7035 LICHTGRAU

COLOR / FARBE	A	B
WHITE / WEISS	1	1
BROWN / BRAUN	2	2
GREEN / GRUEN	3	3
COLOR / FARBE	A	B

PIN CONFIGURATION
 ANSCHLUSSBELEGUNG

④	T01-0599-PP03-C	4-1437720-4	5000 ±50
	T01-0599-PP03-E	4-1437720-5	2000 ±25
	T01-0599-PP03-A	4-1437720-3	1000 ±25
	T01-0599-PP03-F	0-1418058-1	500 ±15
	CATALOG-NO. / KATALOG-NR.	TYCO-NO / TYCO-NR.	LENGTH / LAENGE

SIDE B: SOLDERING SIDE MALE PLUG
 SEITE B: LOETSEITE STIFTSTECKER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEW EILS LETZTBÜELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN N.GEISTER 15JUN2001	 tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK H.SCHERER 15JUN2001	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER 15JUN2001	
0 PLC ±0.3 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/W INKEL ±1°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	NAME T01 CABLE CONNECTION DOUBLE PIN-PLUG 3 POS. 0.5-5m T01 VERBINDUNGSKABEL STIFT-STIFT 3 POL. 0.5-5m
MATERIAL		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	RESTRICTED TO NUR FUER -
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT -	SIZE A3
-		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB -
-		WEIGHT GEWICHT -	CAGE CODE 00779
-		WEIGHT GEWICHT -	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. 4-1437720-3
-		WEIGHT GEWICHT -	SHEET BLATT 1 OF 1 VON 1
-		WEIGHT GEWICHT -	REV A1