



断面 "A-A"

注:

1. 適用製品規格 108-5126
  2. 本ウジンクに使用するコンタクトは 170324, 170325, 170326である。
  3. 本コネクタ-は マイクロスイッチ (3極) に適合する。
  4. 適用タブ寸法については CP79-25225を参照のこと。
- △ 材料: 6/6 ナイロン (94V-2)  
 △ 材料: 6/6 ナイロン (94V-0)

NOTES:

1. PRODUCT SPEC : 108-5126
  2. APPLIED CONTACT P/N : 170324, 170325, 170326
  3. THIS CONNECTOR APPLIED FOR 3Pos. MICRO SWITCH
  4. SEE CP79-25225 FOR APPLIED TAB.
- △ MATERIAL : 6/6 NYLON (94V-2)  
 △ MATERIAL : 6/6 NYLON (94V-0)  
 △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	+172075-7 △	赤 (RED)
	1-172075-6 △	青 (BLUE)
△ OBSOLETE	+172075-5 △	緑 (GREEN)
	1-172075-4 △	黄 (YELLOW)
	1-172075-1 △	自然色 (NATURAL)
	172075-7 △	赤 (RED)
	172075-6 △	青 (BLUE)
	172075-5 △	緑 (GREEN)
	172075-4 △	黄 (YELLOW)
	172075-1 △	自然色 (NATURAL)
	型番 (P/N)	色 (COLOR)

材料 (MATERIAL) 注 △ △ 参照 SEE NOTES △ △	一般公差 TOLERANCE ± 0.4 EXCEPT ± 0.1 AS NOTED	<b>STE</b> TE Connectivity	
仕上 (FINISH)	DR. H Yamada 12/99 CHK. A. Jomita 12/99 DE. Y. FUJITA 12/99 APP. N. Sato 4/8 '80	名称 (NAME) 187 SERIES 3Pos. POSITIVE LOCK (MK-II) HSG.	
		187シリーズ 3極 ポジティブロック(マークII)ハウジング	
		SIZE B LOC J 番号 (NO.) C-172075	
		尺度 (SCALE) 4-1 REV. E2 SHEET	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

PROJ. No. 716-211

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE