

福歌科技有限公司
FUGE TECHNOLOGY CO., LTD.

规格书
SPECIFICATION

客 户 信 息	客户名称/Customer	
	客户料号/Part No.	
	客户承认签章 Customer Approved Signatures	

文件编号/Spec No.	FUGE-JL35B	版次 Rev.: A/0
品名/Description	圆柱直流马达/Cylindrical DC motor	
型号/Part No.	FG-Y4082220JL35B	
设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
张勇	陈国栋	徐旭
2018.11.26	2018.11.26	2018.11.26

地址: 中国浙江乐清柳市新民都市花园1座

ADD: Block 1, Xinmin City Garden, Liuzhou, Yueqing, Zhejiang, China

电话/TEL: 0577-61585623

传真/FAX: 0577-61785623

规格书内容/Contents

1、适用范围/ General Scope	3/9
2、使用条件/ Operating Conditions	3/9
3、测定条件/ Measuring Conditions	3/9
4、机械要求/ Mechanical Specifications	3/9
5、性能特征/Performance and characteristics	4/9
6、可靠性/Reliability	5/9
7、要求/Requirements	6/9
8、使用时注意事项/ attentions	6/9
9、包装/Packaging	7/9
10、外形图/Outline Drawing	8/9
11、修改记录 / REVISION HISTORY	9/9

型号/Part No.	FG-Y4082220JL35B
-------------	------------------

1. 适用范围/ General Scope
 本规格书适用于圆筒式永磁直流电机 FG-Y4082220JL35B型
 This specification applies to cylindrical permanent-magnetic motors DC model
 FG-Y4082220JL35B

2. 使用条件/ Operating Conditions

项目/Item	规格/Specifications	条件·备注/Conditions & Remarks
2-1 额定电压 Rated voltage	3.0V DC	
2-2 额定负荷 Rated load	振子 Counterweight	见 10. 外形图 As specified in 10. Outline Drawing
2-3 旋转方向 Rotation	C.W/C.C.W (clockwise or counter clockwise)	
2-4 马达位置 Motor position	全方位 All position	
2-5 使用电压范围 Operating voltage	2.2~3.6V DC	
2-6 使用环境 Operating environment	-30 ~ 70℃, 常湿 /Ordinary Humidity:65±20%RH	无水气凝结 No condensation of moisture
2-7 保存环境 Storage environment	-40 ~ 80℃, 常湿 /Ordinary Humidity:65±20%RH	无水气凝结 No condensation of moisture

3. 测定条件/ Measuring Conditions

项目/Item	规格/Specifications	条件·备注/Conditions & Remarks
3-1 温度 Temperature	20±2℃	
3-2 湿度 Humidity	(63%~67%) RH	
3-3 位置 Motor position	轴向水平 Motor shaft horizontal	将马达固定在试验台上 Lock the motor in a test fixture

标准测试条件为温度 20℃, 湿度 65%。如无疑异, 也可在温度 5~35℃、湿度 45~85%的条件下测试。马达测试时, 放置方向为轴向水平。/The measurement at 20℃ & 65%RH is standard. If the judgment is not questionable, recognize measurement at 5℃ to 35℃ & relative humidity 45% to 85%. Direction of motor is shaft horizontal.

4. 机械要求/Mechanical Specifications


项目/Item	规格/Specifications	条件·备注/Conditions & Remarks
4-1 结构 Configuration	见 10. 外形图 As specified in 10. Outline Drawing	Outline drawing No: FG-Y4082220JL35B
4-2 外观 Appearance	不含有机械损坏及不充分的浸蚀等。 There shall be no evidence of mechanical damage and shall not have inadequate corrosion and so on	目测 (容许范围根据样品外形) Visual examination(allowable extent is based on boundary sample)
4-3 轴向间隙 Shaft end play	0.05mm~0.2mm	
4-4 振子固定力 Holding strength of vibration weight	30N (3kgf) Min	

5.性能特征/Performance and characteristics



项目/Item	规格/Specifications	条件·备注/Conditions & Remarks
5-1 额定转速 Rated speed	15,000±2500 rpm	在额定电压和额定负载（振子）下。 At rated voltage and rated load (Counterweight).
5-2 额定电流 Rated current	80 mA Max	
5-3 堵转电流 Stall current	105 mA Max	在额定电压下。 At rated voltage
5-4 起动电压 Starting voltage	2.0V DC Max	在额定负载（振子）下电枢的任意位置。 At rated load (Counterweight) any position of rotor.
5-5 绝缘电阻 Insulation resistance	1MΩ Min	在 100V 直流下，端子和机壳间 At DC 100V between Terminal and case.
5-6 端子阻抗 Terminal resistance	35Ω (±20%)	在 20℃ 下 At 20℃
5-7 机械噪音 Mechanical noise	50dB(A)Max	

在额定电压、额定负载（振子）下
背景噪音：不大于 28dB.A 计权
测试仪器：B&k
夹具重量：700g
At rated voltage and rated load (Counterweight).
Back ground noise 28dB(A) Max
Measuring instruments: B&k
Weight of jig:700g

5-7




6. 可靠性/Reliability


项目/Item	规格/Specification	判定标准/Judgment												
6-1 寿命 Life time		试验后, 马达应符合项 7-1 的要求。 After the test, motors shall be approved as specified in item 7-1.												
	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">位置 Position</td> <td style="width:15%;">电压 Volt</td> <td style="width:15%;">负荷 Load</td> <td style="width:15%;">温度 Temp</td> <td style="width:15%;">湿度 Humi</td> <td style="width:15%;">寿命 Life</td> </tr> <tr> <td>轴水平 Horizon</td> <td>额定 Rated</td> <td>振子 Weight</td> <td>20℃</td> <td>65%</td> <td>200,000 Cycles</td> </tr> </table>		位置 Position	电压 Volt	负荷 Load	温度 Temp	湿度 Humi	寿命 Life	轴水平 Horizon	额定 Rated	振子 Weight	20℃	65%	200,000 Cycles
	位置 Position		电压 Volt	负荷 Load	温度 Temp	湿度 Humi	寿命 Life							
轴水平 Horizon	额定 Rated	振子 Weight	20℃	65%	200,000 Cycles									
6-2 低温放置 Low temp exposure	温度 /Temperature: $-40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时间 /Time: 96h	在常温常湿下放置 2h 后, 马达应符合项 7-2 的要求。 After 2 hours exposure in ordinary temperature and humidity, Motors shall be approved as specified in item 7-2.												
6-3 高温放置 High temp. Exposure	温度 /Temperature: $80\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时间 /Time: 96h													
6-4 湿度放置 Humidity exposure	温度 /Temperature: $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度 /Humidity: 90~95%RH 放置时间 /Exposure time: 96h 无水气凝结/No condensation of moisture													
6-5 振动 Vibration	频率 /Frequency: 10~55~10Hz 全振幅 /Displacement: 1.5mm (p-p) 加速度 /Acceleration: 22m/s^2 条件 /Condition: 正常包装情况下,沿 x、y、z 三个方向各振动 20 分钟 /Vibration 20 minutes along x. y. z direction, under normal package.	测试结果应符合项 7-2 的要求。 After the test motors shall be approved as specified in item 7-2.												
6-6 自然跌落 Free fall	试验状态/Test state:将马达固定在约 100 克 (包括马达本身) 的物体上, 落向水泥地面。 Set the motor to the approximately 100g (include the motor) weight of block drop the motor on the concrete floor. 高度 /Height: 1.5m 方向 /Direction: $\pm x, \pm y, \pm z$ 次数 /Number of times:每个方向 2 次 / Twice 2 each	测试结果应符合项 7-2 的要求。 After the test motors shall be approved as specified in item 7-2.												
6-7 热冲击 Heat shock test	试验循环 /Test cycle :20 cycles 	在常温常湿下放置 2h 后, 马达应符合项 7-2 的要求。 After 2 hours exposure in ordinary temperature and humidity, Motors shall be approved as specified in item 7-2.												

2018.11.26	说明书/Specification	编号/No FUGE-JL35B	代码/code:0	7/9
------------	-------------------	------------------	-----------	-----


Y408L 圆柱马达包装 Packaging drawing of Y408L cylindrical motor



50PCS (1 tray) × 20



1000PCS (1 bundle) × 6



包装试验要求

1. 标准

- (1) 整箱重量小于等于9kg的, 跌落高度设定为75cm.
- (2) 整箱重量大于9kg但小于等于23kg的, 跌落高度设定为60cm.

2. 试验方法:

跌落要求为六面三棱一角.

- (1) 六面: 先从最大两面跌, 然后是中间大小的两面, 最后跌最小的两面, 一共六次.
- (2) 三棱: 指任选三条同一角的棱, 跌落秩序: 最长棱, 中间长度, 最短的, 一共三次.
- (3) 一角: 指上一步三条棱所组成的角, 跌落一次.

3. 判定基准

经过跌落试验后, 产品外观、性能无不良.

Package Test Requirement:

1. Criteria

- (1) The weight of the whole carton less than 9kg, the dropping height is 75cm.
- (2) The weight of the whole carton more than 9kg and less than 23kg, the dropping height is 60cm.

2. Test Methods:

Dropping requirement is 6 faces, 3 arris, 1 angle.

- (1) 6 faces: First dropping with two biggest faces, then dropping with another two middle faces, at last dropping with two smallest faces, once per face, total 6 faces.
- (2) 3 arris: Choose any 3 arris which make up of the same the angle, the dropping sequence is the longest arris, middle arris, shortest arris. Total 3 times.
- (3) 1 angle: Point to the angle which is made up with the 3 arris in the above step. Dropping for 1 time.


3. Judgement Criterion

After drop test, no evidence of damage on the appearance and performance.

Remarks:

- 1000PCS/CTN: 23.5cm × 17cm × 27cm
- 2000PCS/CTN: 33.5cm × 23.5cm × 27cm
- 4000PCS/CTN: 46.5cm × 33.5cm × 27cm
- 6000PCS/CTN: 50.5cm × 46.5cm × 27cm




OPP TAPE



FG-Y4082220JL35B

技术要求/Technical requirement

1. 额定电压/Rated voltage:3.0V
2. 额定电流/Rated current:80mA Max
3. 额定转速/Rated speed:15000 ± 2500rpm
4. 堵转电流/Stall current:105mA Max
5. 端子阻抗/Terminal resistance:35Ω(±20%)
6. 起动电压/Starting voltage:2.0V Max
7. 轴向间隙/Shaft end play:0.05~0.2mm
8. 导线规格/Lead wire spec: AWG32 UL3302
9. 所有尺寸为A向压紧后的尺寸(不包括轴向间隙)
/Overall length is measured after counterweight being pressed against body in direction A. (Shaft end play is not included.)
10. 未注线性公差为/Unmarked tolerance: ± 0.1mm



借(通)用件登记

底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计	张勇	2018.11.26	标准化		
校对	陈国栋	2018.11.26			
审核	徐旭	2018.11.26			
工艺			批准		

福歌科技有限公司

外形图

FG-Y4082220JL35B

阶段标记 重量 比例

5:1

共页 第页

2018.11.26

说明书/Specification

编号/No FUGE-JL35B

代码/code:0

8/9

